


DTE605



Kompakt RFID készülék fieldbus interfésszel

DTRHF HLRWITUS03



Felhasználási terület			
Rádió jóváhagyás ehhez:		USA; Kanada; Dél-Korea; Japán; Tajvan; Szingapúr; Kína; EU/RED; India; Malajzia; Vietnám	
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan		A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	19,2...28,8 DC	
Áramfelvétel	[mA]	500	
Védelmi osztály		III	
Működési frekvencia	[MHz]	13,56	
RFID szabvány		ISO 15693	
Kimenetek			
Maximális áramerősség kimenetenként	[mA]	100; (max.)	
Érzékelési tartomány			
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	600	
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	850	
Megjegyzés az írási távolsághoz/olvasófej		100%	átviteli teljesítmény
D-TAG-tól való távolság	[mm]	50 mm transzponder	≤ 150
		ISO-kártya	≤ 180
Interfész			
Kommunikációs interfész		Ethernet	
Ethernet - Internet of Things			
Átviteli szabvány		10Base-T; 100Base-TX	
Átviteli sebesség		10 MBit/s; 100 MBit/s	



Kompakt RFID készülék fieldbus interfésszel

DTRHF HLRWITUS03

Protokoll	MQTT JSON
Gyári beállítás	IP-cím: 192.168.0.79
	subnet maszk: 255.255.255.0
	Gateway IP-cím: 192.168.0.100
Használati típus	paraméterezés; adatátvitel

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet	[°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C] -25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / ütés
		50 g (11 ms) / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL minősítés	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL fájl száma	E205959

Mechanikai adatok	
Súly	[g] 645,1
Méret	[mm] 113 x 118,5 x 50
Anyagok	PBT / PC; rozsdamentes acél; alumínium

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
	LED-soros kijelző	4 x LED, sárga jelerősség ID-TAG
	státusz	2 x LED, zöld/piros terepibusz interfész
	státusz	2 x LED, zöld / sárga Ethernet

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Kompakt RFID készülék fieldbus interfésszel

DTRHF HLRWITUS03

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



PWR

1	L+
2	digitális bemenet/kimenet 2
3	L-
4	digitális bemenet/kimenet 1
5	nem használt