


RFID olvasó-/írófej HF

DTRHF INRWIDUS03



Felhasználási terület

Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése
Rádió jóváhagyás ehhez:	USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	19,2...28,8 DC; (táplálás csak a DTE10x kiértékelő egységen keresztül (EN 60950-1))
Áramfelvétel	[mA]	< 50
Védelmi osztály		III
Működési frekvencia	[MHz]	13,56
RFID szabvány		ISO 15693

Érzékelési tartomány

Egymással szemben lévő író/ olvasó fejek távolsága	[mm]	160
Egymás mellett lévő író/ olvasó fejek távolsága	[mm]	120
D-TAG-tól való távolság	[mm]	≤ 45

Interfész

Kommunikációs interfész	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, folyamatos)
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mechanikai adatok

Súly	[g]	175,8
Ház		hengeres



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF INRWIDUS03

Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Menet megjelölés	M30 x 1,5
Anyagok	ház: rozsdamentes acél; Védőburkolat: PPS

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga

Tartozékok


Szállított tételek	Csavaranya: 2 x M30 x 1,5
--------------------	---------------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	Szingapúr Üzemeltetése nincs jóváhagyva, kizárólag exportra.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

