


ANT516



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 aktív felület



Felhasználási terület			
Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése		
Rádió jóváhagyás ehhez:	EU/RED; Japán; Ausztrália; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna; USA; Kanada; Malajzia; Brazília; Mexikó; Vietnám		
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.		
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	19,2...28,8 DC	
Áramfelvétel	[mA]	< 60	
Védelmi osztály		III	
Működési frekvencia	[MHz]	13,56	
RFID szabvány		ISO 15693	
Érzékelési tartomány			
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	170	
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	160	
D-TAG-tól való távolság	[mm]	fémre szerelt 30 mm-es érme tag-re és antennára vonatkoztatva, I-CODE SLI	: ≤ 32
Interfész			
Kommunikációs interfész		DATA / DTE10x	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 67; IP 69K	
Tesztek / engedélyek			
Ütésállóság		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, folyamatos)
Rezgésállóság		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[év]	457,9	

ANT516



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF KQRWIDUS03-

UL minősítés	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL fájl száma	E205959

Mechanikai adatok

Súly	[g]	90
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	20 x 7 x 48
Anyagok		PBT; TPE-U; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

