




Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWITUS04



Felhasználási terület

Rádió jóváhagyás ehhez:

USA; Kanada; Mexikó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

19,2...28,8 DC

Áramfelvétel [mA]

500

Teljesítményfelvétel [W]

8,6

Védelmi osztály

III

Működési frekvencia [MHz]

902...928

RFID szabvány

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Átviteli teljesítmény EIRP [mW]

200; (Maximális: 250 mW)

Kimenetek

Maximális áramerősség [mA]
kimenetenként

100; (max.)

Interfész

Kommunikációs interfész

Ethernet

Ethernet - Internet of Things

Átviteli szabvány

10Base-T; 100Base-TX

Átviteli sebesség

10 MBit/s; 100 MBit/s

Protokoll

MQTT JSON

Gyári beállítás

IP-cím: 192.168.0.79

subnet maszk: 255.255.255.0

Gateway IP-cím: 192.168.0.100

Használati típus

paraméterezés; adatátvitel

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-20...55

Megjegyzés a környezeti
hőmérsékletre

szerelőlappal és hűtőelemmel: -20...60 °C



Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWITUS04

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / ütés
		50 g (11 ms) / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL minősítés	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL fájl száma	E205959

Mechanikai adatok

Súly	[g]	692,7
Méret	[mm]	113 x 118,6 x 50
Anyagok		ház: alumínium; PBT / PC; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
	LED-soros kijelző	4 x LED, sárga jelerősség ID-TAG
	státusz	2 x LED, zöld/piros terepibusz interfész
	státusz	2 x LED, zöld / sárga Ethernet

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



DTE905



Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWITUS04

PWR

1	L+
2	digitális bemenet/kimenet 2
3	L-
4	digitális bemenet/kimenet 1
5	nem használt