


ANT600



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED működési állapot
2 LED-soros kijelző
3 Menetes csatlakozás: M4 max. behelyezési mélység: 15 mm



Felhasználási terület

Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése
Rádió jóváhagyás ehhez:	EU/RED; Japán; Ausztrália; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna; Malajzia; Brazília; Kanada; Mexikó; Új-Zéland; Dél-Korea; USA; Vietnám
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	19,2...28,8 DC; (táplálás csak a DTE10x kiértékelő egységen keresztül)
Áramfelvétel [mA]	< 150
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	13,56

Érzékelési tartomány

Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]	400
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]	600
D-TAG-tól való távolság [mm]	E80384 ID Tag-re vonatkozik : < 190 E80407-es ISO kártyára vonatkoztatva : < 230

Interfész

Kommunikációs interfész	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ütés
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / egyszeri ütés

ANT600



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF HLRWIDUS03

Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
UL minősítés	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL fájl száma	E205959

Mechanikai adatok

Súly	[g]	450
Méret	[mm]	120 x 50 x 113
Anyagok		PBT; PC; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	4 x LED-soros kijelző, sárga jelerősség ID-TAG

Megjegyzések

Megjegyzések	A másik ID tag-től való távolságot lásd a megfelelő adatlapon (E803xx).
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

