


Nyomógomb modul két tengelyes joystick és nyomógomb funkcióval rendelkező forgatógombbal és háttérmegvilágítású gombokkal



- 1 gomb
2 forgatógomb



Termékjellemzők

Kommunikációs interfész

CAN

Méret

[mm]

136 x 86 x 73,5

Felhasználási terület

Kivitel

beépítés kapcsolószekrényekbe vagy kapcsolószekrény előlap kivágásaiba

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

9...32 DC

Névleges feszültség DC

[V]

12 / 24

Áramfelvétel

[mA]

< 400; (13,5 V DC)

Polaritáscsere védelem

igen



Nyomógomb modul két tengelyes joystick és nyomógomb funkcióval rendelkező forgatógombbal és háttérmegvilágítású gombokkal

Interfész		
Kommunikációs interfész	CAN	
CAN interfészek száma	1	
CAN		
Protokoll	J1939	
Gyári beállítás	baudráta: 250	
	node ID: 135	
Megjegyzés az interfészekhez	dinamikus címkiosztás támogatott	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	UN/ECE-R10 zajkibocsátás és zaj interferencia:	100 V/m
	DIN EN 61000-6-2 ESD	
	DIN EN 61000-6-4 Burst	
	ISO 7637-2 impulzus 1	pontossági fok 4 / C funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 2a	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 2b	pontossági fok 4 / C funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 3a	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 3b	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 4	pontossági fok 4 / B funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 5b	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 4	pontossági fok 4 / B funkció állapot (12 V)
Folyamatos ütésállóság	ISO 16750-3	30 g 6 ms / 24000 ütés
Gyors hőmérsékletváltozás	EN 60068-2-30 nedves meleg: ciklikus	55 ° C felső hőmérsékleti határ / 6 ciklus
	EN 60068-2-78 nedves meleg: tartós	40 ° C 93 % rH / 21 napos teszt periódus
Rezgésállóság	ISO 16750-3 Test VII	véletlenszerű, felszerelés helye a gépjármű karosszériája
	EN 60068-2-6 Sinus	10...500 Hz / 10 ciklus/tengely, szinusz
Só spray teszt	EN 60068-2-52 Sópermet	pontossági fok 3 / gépjármű
MTTF	[év]	119
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	459,6
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül)	[g]	400
Méretek	[mm]	136 x 86 x 73,5
Anyagok	ház: PC/ABS; szilikon bevonat: PA66 átlátszó	
Információk az élettartamról	gomb:	> 100000 aktiválás
	gomb (360°-ban elforgatható):	> 100000 ciklus
	gomb (nyomógomb funkció):	> 100000 aktiválás
	gomb (tengelyenként billenthető):	> 100000 aktiválás

CR1300



Nyomógomb modul két tengelyes joystick és
nyomógomb funkcióval rendelkező forgatógombbal és
háttérmegvilágítású gombokkal

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző		LED, többszínű
Kezelőszervek	6	szabadon programozható háttérmegvilágítású funkciógomb
	1	\$Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwe
		24 pozíció fordulatonként

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GNB
4	VBB