




- 1+2 programozó nyomógombok
- 3 Kijelző
- 4 DEUTSCH csatlakozó
- 5 AMP csatlakozó



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	8...32 DC
Polaritáscsere védelem		igen
Bemenetek / kimenetek		
Kimenetek és bemenetek teljes száma		16
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 16



I/O modulok mobil berendezésekhez

ioControl/Out 16/DT6


Kimenetek		
Összes kimenet száma		16
Digitális kimenetek száma		16
Rövidzárlat-védelem		igen
PWM kimenetek száma		16
PWM-I kimenetek száma		8
Szoftver / programozás		
PLC funkció IEC 61131-3 szerint		igen
Interfész		
CAN interfészek száma		2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[év]	96
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	711
Szerelés módja		rögzítés csavarokkal
Méret	[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Anyagok		PA 'üvegszál-erősítésű
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		10-szegmenses LED kijelző, piros/zöld 4-digit
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - CAN interfész		
CAN IN		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	
CAN OUT		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	

I/O modulok mobil berendezésekhez

ioControl/Out 16/DT6


Elektromos csatlakozás - CAN interfész 2

Csatlakozó: 2 x DEUTSCH csatlakozó



Elektromos csatlakozás - Kimenetek

Csatlakozó: 8 x DEUTSCH csatlakozó



Con. 1...8

1	GND2
2	Kimenet
3	nem használt
4	nem használt
5	Kimenet
6	GND2

Elektromos csatlakozás - tápellátás / CAN interfész

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2

Elektromos csatlakozás - tápellátás / CAN interfész 1

Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó

