




Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWITUS04



Felhasználási terület

Rádió jóváhagyás ehhez:	Kína
-------------------------	------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel [mA]	500
Teljesítményfelvétel [W]	8,6
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	920,5...924,5
RFID szabvány	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Átviteli teljesítmény EIRP [mW]	200; (Maximális: 250 mW)

Kimenetek

Maximális áramerhelhetőség [mA] kimenetenként	100; (max.)
---	-------------

Interfész

Kommunikációs interfész	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Átviteli szabvány	10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	MQTT JSON
Gyári beállítás	IP-cím: 192.168.0.79 subnet maszk: 255.255.255.0 Gateway IP-cím: 192.168.0.100
Használati típus	paraméterezés; adatátvitel


Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...55
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	szerelőlappal és hűtőelemmel: -20...60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67



Kompakt RFID készülék

DTRUHFA HLRWITUS04

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / ütés
		50 g (11 ms) / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	697,6
Méretetek	[mm]	113 x 118,6 x 50
Anyagok	ház: alumínium; PBT / PC; rozsdamentes acél	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
	LED-soros kijelző	4 x LED, sárga jelerősség ID-TAG
	státusz	2 x LED, zöld/piros terepibusz interfész
	státusz	2 x LED, zöld / sárga Ethernet
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - Ethernet		
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektromos csatlakozás - tápellátás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
PWR		
1	L+	
2	digitális bemenet/kimenet 2	
3	L-	
4	digitális bemenet/kimenet 1	
5	nem használt	