




PWM – analóg jelátalakító

R360/PWM-ANALOG-MODULE



Felhasználási terület

Kivitel

burkolat modul

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	24...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Polaritáscsere-védelem		igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---------------------------

Bemenetek

PWM bemenetek száma	1
PWM frekvencia bemenetek	[Hz] 122

Kimenetek

Analóg kimenetek száma	1
Analóg feszültség kimenet	[V] 0...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] -40...85
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	megfeszült vezetékek -5...105 °C vezetékek nyugalmi állapotban -30...105 °C
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g] 70,5
Méret	[mm] 54 x 34 x 15
Anyagok	poliamid 'üvegszál-erősítésű

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,28 m; / Vég hüvelyekkel védett érvégződések

Bemenet

piros	+24 V DC
fekete	PWM IN
kék	GND



PWM – analóg jelátalakító

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Kimenet

fekete	0-10 V
kék	GND

Diagrammok és grafikonok

