






Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	12...27 DC
Áramfelvétel	[mA]	11...48
Interfész		
Kommunikációs interfész		CAN
CAN interfészek száma		2
CAN		
Átviteli sebesség		250 (125...1000) kBaud
Interfész		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Lezáró ellenállás		igen; (belső ; 120 Ohm; nem kapcsolható ki)
ISOBUS		
Átviteli sebesség		250 kBaud
Interfész		CAN Interface ISO 11783
Lezáró ellenállás		nem



ISOBUS átjáró

ISOBUS Gateway/VT

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	190,1
Szerelés módja		Fel- / beépítés
Méretek	[mm]	72 x 104 x 29
Anyagok		ház: PA 12 fekete
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	státusz	1 x LED, zöld/piros
	tápfeszültség	1 x LED, zöld/piros
Hardver		
Processzor		ARM Cortex M4 32 bit
Programmemória		1,5 MB Flash
Munkamemória		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - CAN		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Elektromos csatlakozás - ISOBUS		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	