


RFID olvasó-írófej HF

DTRHF HLRWIOUS03



- 1 LED működési állapot
2 LED-soros kijelző
3 Menetes csatlakozás: M4 max. behelyezési mélység: 15 mm



Felhasználási terület

Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése
Rádió jóváhagyás ehhez:	EU/RED; Japán; Ausztrália; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; USA; Kanada
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel [mA]	< 150
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	13,56
RFID szabvány	ISO 15693

Érzékelési tartomány

Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]	400
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]	600
D-TAG-tól való távolság [mm]	E80384 ID Tag-re vonatkozik : < 190 E80407-es ISO kártyára vonatkoztatva : < 230

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification
SIO-mód	nem
Szükséges master port típus	A

DTI600



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF HLRWIOUS03

Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	967

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ütés
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz


Mechanikai adatok		
Súly	[g]	456
Méret	[mm]	120 x 50 x 113
Anyagok		PBT; PC; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	4 x LED-soros kijelző, sárga jelerősség ID-TAG

Megjegyzések		
Megjegyzések	A másik ID tag-től való távolságot lásd a megfelelő adatlapon (E803xx).	
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

