


RFID UHF kompakt egység

DTRUHFE HLRWIOUS04



- 1 LED működési állapot
2 LED-soros kijelző
3 Menetes csatlakozás: M4 max. behelyezési mélység: 15 mm



Felhasználási terület

Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése
Rádió jóváhagyás ehhez:	EU/RED; Egyesült Királyság
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 250
Teljesítményfelvétel	[W]	4,8
Védelmi osztály		III
Működési frekvencia	[MHz]	865...868
RFID szabvány		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Átviteli teljesítmény ERP	[mW]	120; (Maximális: 200 mW)

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1418

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ütés
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID UHF kompakt egység

DTRUHFE HLRWIOUS04

Elektromos védelem	EN 61010-2-201	áramellátás kizárólag PELV áramkörökön keresztül
--------------------	----------------	--

Mechanikai adatok

Súly [g]	637,5
Méretetek [mm]	120 x 50 x 113
Anyagok	PBT; PC; rozsdamentes acél; alumínium

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	4 x LED-soros kijelző, sárga területen lévő tag-ek száma

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1 érzékelő tápellátás	L+
2 nem használt	
3 érzékelő tápellátás	L-
4 IO-Link	
5 nem használt	