


Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/230VAC/WINDOW

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 szerelés DIN sínre


Termékjellemzők

Ház	ház DIN sines szereléshez
Méretek [mm]	75 x 55 x 110

Felhasználási terület

Alkalmazás	impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése
------------	--

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC [V]	< 230
Névleges feszültség DC [V]	24
Névleges feszültség toleranciája [%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2 [%]	10
Névleges frekvencia AC [Hz]	50...60
Segédenergia az érzékelők számára DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Relé kimenetek száma: 2
------------------------------	-------------------------

Kimenetek

Relé kimenetek száma	2
Kontakt terhelhetősége	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány [Imp/min]	100...1000
--------------------------------	------------



Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/230VAC/WINDOW

Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[Sr %-a]	5
Reprodukálhatóság	[Sr %-a]	1
Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	0,5...15
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20
Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Méretek	[mm]	75 x 55 x 110
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		