



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DD2503

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



Termékjellemzők

Ház	ház DIN sines szereléshez
-----	---------------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	mikroprocesszoros impulzuskiértékelő rendszer frekvenciához; forgási sebesség; sebesség; impulzusok és mechanikai ciklusok
------------	---

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges feszültség DC	[V]	24
Névleges feszültség toleranciája	[%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Teljesítményfelvétel	[W]	3

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1; Relé kimenetek száma: 2
------------------------------	--

Kimenetek

Relé kimenetek száma	2
Kontakt terhelhetősége	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet	[mA] 4...20



Monitor

MONITOR/FR-1 /230VAC

Max. terhelés	[Ω]	500
---------------	-----	-----

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány Hz	[Hz]	0,1...1000
Beállítási tartomány	[Imp/min]	1...60000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	75
Védettség		IP 50
Sorkapocs védettsége		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,365
Ház		ház DIN sines szereléshez
Anyagok		műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, zöld
		LCD kijelző

Megjegyzések

Megjegyzések	A készülék a II. túlfeszültségkategóriába tartozik; 2 szennyezési fok
--------------	---

Elektromos csatlakozás

dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm²

1	DC tápfeszültség (L-)
2	DC tápfeszültség (L+)
3	áramellátás tranzisztorkimenetek (L+)
4	szenzorjel pnp
5	DC érzékelő tápellátás (L+)
6	DC érzékelő tápellátás (L-)
7	AC tápfeszültség
8	AC tápfeszültség
9	nem használt
10	szenzorjel npn
11	nem használt
12	nem használt
13	relé 1 közös
14	relé 1 záró
15	relé 1 nyitó
16	tranzisztorkimenet 1 pnp
17	reset 1 pnp
18	reset 2 pnp
19	relé 2 közös
20	relé 2 záró
21	relé 2 nyitó
22	analóg kimenet (+)
23	analóg kimenet (-)
24	tranzisztorkimenet 2 pnp