


Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DI5004

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	10
Méreték [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Felhasználási terület

Alkalmazás	forduló és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
------------	---

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC [V]	10...36
Áramfelvétel [mA]	< 3
Polaritáscsere-védelem	igen

Kimenetek


Összes kimenet száma	1
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	1,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	250
Rövidzárlat-biztos	igen



Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Túterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Érzékelési tartomány beállítható	nem	
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[Imp/min]	3...300
Pontosság / eltérés		
Korrektációs faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	15
Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	15
Maximális csillapítási határfrekvencia	[Imp/min]	15000
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	többfordulatú potenciométer	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés	M30 x 1,5	
Anyagok	sárgaréz speciális bevonattal; PBT	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	50
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		



DI5010



Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Csatlakozó: 1 x SS-dugaszoló csatlakozó
