




Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méret	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozattól levezethetők
------------	--

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4; Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
---------------------------	---

Kimenetek

Digitális kimenetek száma	4	
Analóg kimenetek száma	1	
Analóg áram kimenet	[mA]	0...20
Max. terhelés	[Ω]	270
Analóg feszültség kimenet	[V]	-10...10
Precíziós analóg kimenet	[%]	0,1
Túlterhelés-védelem		igen
Analóg kimenet felbontása		16 bit

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65
Sorkapocs védettsége		IP 20



Multifunkciós kijelző fordulatszám, sebesség és idő felügyeletéhez

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	302,5
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyagok		Noryl UL94-V-0


Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő
---------	----------------	---

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



NC: nem használt