




Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



panel kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méret [mm] 48 x 112 x 116

Felhasználási terület

Alkalmazás analóg jelek kijelzése és felügyelete; pl. nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők vagy áramlásérzékelők

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	50...60
Üzemi feszültség	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100
Teljesítményfelvétel	[W]	3

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma Analóg bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4; Analóg kimenetek száma: 1

Bemenetek

Analóg bemenetek száma	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analóg bemenet (áram) [mA]	0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V]	-10...10
Analóg bemenet felbontása	16 bit
Pontosság analóg bemenet [%]	0,1

Kimenetek

Digitális kimenetek száma	4
Maximális áramerhelhetőség [mA] kimenetenként	200
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	0...20
Max. terhelés [Ω]	270
Analóg feszültség kimenet [V]	-10...10
Precíziós analóg kimenet [%]	0,1
Túlterhelés-védelem	igen
Analóg kimenet felbontása	16 bit



Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65
Sorkapocs védettsége		IP 20

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	350,5
Szerelés módja		panel kivágás: 91 x 43 mm
Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyagok		Noryl UL94-V-0

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás

