




Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/DC



panel
kivágás 91 x 43 mm



Termékjellemzők

Méret	[mm]	48 x 112 x 116
-------	------	----------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	analóg jelek kijelzése és felügyelete; pl. nyomásérzékelők, hőmérséklet érzékelők vagy áramlásérzékelők
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2
------------------------------	---------------------------

Bemenetek

Analóg bemenetek száma	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analóg bemenet (áram)	[mA] 0...20
Analóg bemenet (feszültség)	[V] -10...10
Analóg bemenet felbontása	16 bit
Pontosság analóg bemenet	[%] 0,1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C] -25...70
Védettség	IP 65
Sorkapocs védettsége	IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

Mechanikai adatok

Súly	[g] 300,5
Szerelés módja	panel kivágás: 91 x 43 mm

DX2051



Multifunkciós kijelző analóg standard jelek felügyeletéhez

DISPLAY/AX460/DC

Méret	[mm]	48 x 112 x 116
Anyag		Noryl UL94-V-0


Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	színes kijelző	teljes grafikus LCD kijelző, Érintőképernyő
---------	----------------	---

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



NC nem használt