


E3M154



Összekötő kábel

CONNECTION CABLE M12 21M



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Kivitel

analogóg video kimenettel rendelkező mobil 3D Smart érzékelőkhöz PAL

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...80

Védettség

IP 67; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

1076,5

Anyagok

ház: PUR; Tömítés: FKM; érintkezőpínek: CuSn6 nikkelezett és ónozott

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

hajlítási sugár rögzített szerelésnél

≥ 60 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Összekötő kábel

CONNECTION CABLE M12 21M

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Elektromos csatlakozás

Kábel: 21 m, fekete, Ø 6 mm, árnyékolt; 3 x 0,25 mm²

Csatlakozás



- | | |
|----|----------------------|
| 1: | árnyékolás |
| 2: | nem használt |
| 3: | koaxkábel árnyékolás |
| 4: | koaxkábel mag |
| 5: | nem használt |

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

