


E3M159



Hosszabbítókábel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható	
Kivitel	Toldókábel PAL analóg kimenettel rendelkező O3M 3D smart érzékelőkhöz	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Védelmi osztály	III	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
Védettség	IP 67; IP 69K	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	274,3
Méretek	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Anyagok	ház: PUR; Tömítés: FKM; érintkezőpínek: CuSn6 nikkelezett és ónozott	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	hajlítási sugár rögzített szerelésnél	≥ 60 mm
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Hosszabbítókábel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, TPU, fekete, Ø 6 mm, árnyékolt; impedancia 75 Ω


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)




Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Csatlakozás



- | | |
|----|----------------------|
| 1: | árnyékolás |
| 2: | nem használt |
| 3: | koaxkábel árnyékolás |
| 4: | koaxkábel mag |
| 5: | nem használt |