


## Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 LED-ek hibák
- 2 billentyű be / ki / reset
- 3 jelcsatlakozó
- 4 státusz LED



### Elektromos adatok

|                                                           |      |         |
|-----------------------------------------------------------|------|---------|
| Névleges feszültség DC                                    | [V]  | 24      |
| Bemeneti feszültség DC                                    | [V]  | 18...30 |
| Védelmi osztály                                           |      | III     |
| Polaritáscsere védelem                                    |      | nem     |
| Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél            | [A]  | 4       |
| Megjegyzés max. kimeneti áramhoz                          | [A]  | 4 x 4   |
| Bemeneti áram (névleges feszültség 24 V DC)               | [A]  | 16      |
| Bemeneti feszültség szükséges a kimenetek bekapcsolásához | [V]  | 21,4    |
| Nyugalmi áram                                             | [mA] | 43      |
| Teljesítményvesztés (névleges feszültség 24 V DC)         | [W]  | 1,8     |
| Üresjáratú teljesítményvesztés                            | [W]  | 1       |
| Visszarúgás védelem                                       | [V]  | 30      |

### Kimenetek

|                                                 |     |      |
|-------------------------------------------------|-----|------|
| Bemenet feszültségvédelmi szintjének aktiválása | [V] | 21,4 |
| Kimeneti áram                                   | [A] | 16   |
| Kimeneti áramkorlátozás                         | [A] | 19,9 |



## Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

|                                            |      |     |
|--------------------------------------------|------|-----|
| Feszültségesés a bemenet és kimenet között | [mV] | 101 |
| Terhelés kapacitása kimenetenként          | [mF] | 57  |
| Terhelés összes kapacitása                 | [mF] | 57  |

### Reakcióidők

|                                        |      |     |
|----------------------------------------|------|-----|
| Kimenetek bekapcsolási késleltetése    | [ms] | 270 |
| Kikapcsolási idő 2 x néveleges áramnál | [s]  | 1   |
| Kioldási idő rövidzár esetén           | [ms] | 5   |

### Környezeti körülmények

|                                       |      |                            |
|---------------------------------------|------|----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                | [°C] | -25...70                   |
| Tárolási hőmérséklet                  | [°C] | -40...85                   |
| Max. megengedett relatív páratartalom | [%]  | 95; (nincs páralecsapódás) |
| Védettség                             |      | IP 20                      |
| Szennyezési fok                       |      | 2                          |

### Tesztek / engedélyek

|               |                           |                        |
|---------------|---------------------------|------------------------|
| EMC           | EN 61000-4-2 ESD          | 8 kV CD / 8 kV AD      |
|               | EN 61000-4-3 sugárzott HF | 10 V/m 80...2700 MHz   |
|               | EN 61000-4-4 Burst        | 2 kV                   |
|               | EN 61000-4-5 Surge        | 0,5 kV                 |
|               | EN 61000-4-6 HF vezetett  | 10 V 0,15...80 MHz     |
| Rezgésállóság | IEC 60028-2-6             | 2 g 17,8...500 Hz      |
| Ütésállóság   | IEC 60068-2-27            | 30 g 6 ms / 20 g 11 ms |

### Mechanikai adatok

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Súly    | [g]  | 203          |
| Méret   | [mm] | 75 x 45 x 91 |
| Anyagok |      | PC           |

### Kijelzők / kezelési egységek

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| Kijelző | kimenet túlterhelés | 4 x LED, piros |
|         | tápellátás          | 1 x LED, zöld  |

### Tartozékok

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Szállított tételek | dugaszolható csavaros sorkapocs; jelvezetékekhez |
|--------------------|--------------------------------------------------|

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

### Elektromos csatlakozás

, jelvezetékek: 0,25...1,5 mm<sup>2</sup>



## Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, ellátóvezetékek: 0,25...6 mm<sup>2</sup>

### Csatlakozás

