


12 V DC kapcsolótápegység

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Kifutó termék



- 1 LED DC-ok
2 potenciométer



Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	100...240
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	85...264
Kimeneti feszültség DC	[V]	12...15
Védelmi osztály		I
Kimeneti feszültség	[V]	beállítható
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	2
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	4,5
Max. kimeneti áram max. kimeneti feszültségnél	[A]	3,6
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[mV]	50
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Terheléscsökkenés	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

Kimenetek


Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen



12 V DC kapcsolótápegység


PSU-1AC/12VDC-4.5A

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...70
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-1	zavarállóság
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-4	
Ütésállóság	IEC 60068-2-27	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	320
Szerelés módja		sín; (TH35 (EN 60715))
Anyagok		PC
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
csavaros sorkapcsok: ...6 mm ²		
Csatlakozás		



Diagrammok és grafikonok


Hisztogram




12 V DC kapcsolótápegység

PSU-1AC/12VDC-4.5A


kimeneti görbe



hatékonysági fok /
teljesítményvesztés jelleggörbéje



névleges érték csökkentésének
jelleggörbéje





12 V DC kapcsolótápegység

PSU-1AC/12VDC-4.5A

hálózati puffrelési idő jelleggörbéje

