


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0015G04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Árnyékolt vezeték

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...70

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

578,8

Méretek

[mm]

15 x 15 x 46,5

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH040MSS0015G04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 15 m, PVC, fekete, Ø 5 mm, árnyékolt; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék
WH =	fehér