




Konfekcionálható dugalj

SDOAM120MSSFKPG




Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	7,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	144,5
Méret	[mm]	51 x 26 x 58
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm²; Kábel köpeny: Ø 10...14 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, derékszögű; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10447



Konfekcionálható dugalj

SDOAM120MSSFKPG

Csatlakozás

