


Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 potenciométer



Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája	[%]	10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	100...240
Kimeneti feszültség DC	[V]	24...28
Védelmi osztály		I; (IEC 61140)
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	1000
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 1000
Kimeneti feszültség	[V]	beállítható
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	2,5
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[mV]	50
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Külső bemenet védelem		10 A; B
Terheléscsökkenés	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450
---	------	-----

Kimenetek

Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen
DC-OK jel megbízhatósága	30 V DC (< 1 A)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Védettség		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	970,5
Szerelés módja		sín; (TH35 (EN 60715); szabad hely a konvekciós hűtéshez 20 mm)
Méret	[mm]	129 x 50 x 136
Anyagok		AlMg3; acéllemez; PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	DC-ok	1 x LED, zöld
	túlterhelés	1 x LED, piros


Megjegyzések

Megjegyzések	kimeneti feszültség SELV, PELV szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



- 1: primer
2: szekunder