




IO-Link adatmemória

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Felhasználási terület

Alkalmazás

adattárolás IO-Linken keresztül

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 50
Védelmi osztály		III
Memória mérete	[bit]	1042432
Adattároló típusa		FRAM
Max. olvasási ciklusok		korlátlan
Max. írási ciklusok		korlátlan

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-mód	nem	
Szükséges master port típus	A	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1423

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ismétlődő
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nem ismétlődő
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



IO-Link adatmemória

DSU____KQRWIOUS03

UL minősítés	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL fájl száma	E205959

Mechanikai adatok

Súly	[g]	59,8
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méret	[mm]	20 x 7 x 48
Anyagok		PBT; TPU; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	Memória hozzáférés	1 x LED, sárga

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

