




Konfekcionálható dugalj

SDOAF030ZDSFKPK


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	25 x 13 x 42
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		ZnAl / Ni
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ZnAl / Ni



E10619



Konfekcionálható dugalj

SDOAF030ZDSFKPK

Csatlakozás

