




Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

Analog Threshold Displ./4-20mA



- 1 gyűrűs kapcsoló
- 2 LED-ek
- 3 kijelző

Felhasználási terület	
Alkalmazás	decentralizált kijelző, analóg jelek előfeldolgozása és konvertálása
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	30...900
Max. összes áramterhelés [A]	0,8
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analog bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 1; Analog kimenetek száma: 1
Bemenetek	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	üzemi feszültségről
Analog bemenetek száma	1
Analog bemenet (áram) [mA]	4...20
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	1
Feszültségtartomány DC [V]	10...30
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezzhető)



Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

Analog Threshold Displ./4-20mA

Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	50
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Analóg kimenet felbontása	10 Bit

Pontosság / eltérés

Pontosság	0,75; (%-a a mérési tartomány végértékének analóg kimenet)
-----------	--

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	610

IO-Link Device

Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor
SIO-mód	igen
Szükséges master port típus	A
Analóg folyamatadat	1
Bináris folyamatadat	1
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C); nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m]	4000
Védettség	IP 67
Szennyezési fok	2

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	373
-----------	-----

Mechanikai adatok

Súly [g]	108
Méreték [mm]	63 x 30 x 24
Anyagok	PA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
		7-szegmenses LED kijelző, piros/zöld 4-digit paraméterezhető
		számjegy magassága 6,8 mm
		számjegy szélessége 3,8 mm

Tartozékok

Tartozékok (választható)	rögzítőbilincs
--------------------------	----------------



Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

Analog Threshold Displ./4-20mA

Megjegyzések

Megjegyzések

További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



- | | |
|---------|----------------|
| 1: L+ | tápellátás |
| 2: OUT2 | analóg kimenet |
| 3: L- | tápellátás |
| 4: OUT1 | IO-Link (C/Q) |

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



- | | |
|--------------|---------------------|
| 1: L+ | érzékelő tápellátás |
| 2: 4...20 mA | analóg bemenet |
| 3: L- | érzékelő tápellátás |
| 4: | nem használt |
| 5: | nem használt |