




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0020E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Méretek [mm]	15 x 15 x 42
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

E10801



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040VAS0020E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PVC, narancs; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke