


DP3213



Konverter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
Kommunikációs interfész	IO-Link
Felhasználási terület	
Alkalmazás	IO-Linken keresztül vezérelhető analóg kimenet; analóg vezérlésű aktuátorok IO-Link rendszerhez történő csatlakoztatásához; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	300
Max. összes áramterhelés [A]	0,2
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
Kimenetek	
Analóg kimenetek száma	2
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Max. terhelés [Ω]	300
Precíziós analóg kimenet [%]	0,25
Interfész	
Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor



Konverter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

SIO-mód	nem	
Szükséges master port típus	A/B	
Analóg folyamatadat	2	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3,6	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	612

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...70	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)	
Max. tengerszint feletti magasság [m]	4000	
Védettség	IP 67; IP 69K	
Szennyezési fok	2	

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	298	
-----------	-----	--

Mechanikai adatok

Súly [g]	79,2	
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g]	28	
Méreték [mm]	63 x 30 x 24,5	
Anyagok	ház: PA	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Tömítés anyaga	FKM	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	analóg kimenet	2 x LED, sárga

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.	
Csomagolási egység	1 db	

**Konverter IO-Link - 4...20 mA**

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM



1:	L+
2:	4...20 mA analóg kimenet 2
3:	L-
4:	4...20 mA analóg kimenet 1
5:	nem használt

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



1:	L+ tápfeszültség
2:	nem használt
3:	L- tápfeszültség
4:	C/Q IO-Link