


E10821



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Felhasználási terület

Alkalmazás NAMUR

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 15 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g] 51,9

Méreték [mm] 31 x 14,5 x 38

Anyagok TPU; PUR

Test kiöntő anyaga TPU / PUR

Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Tartozékok

Szállított tételek csavar
feliratmező

Megjegyzések

Megjegyzések Zóna0-ban való használatnál, IIB vagy IIC csoport esetén a felhasználónak el kell kerülnie az intenzív elektrosztatikus feltöltődést az aljzaton.

Csomagolási egység 1 db




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC, kék, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU / PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

