


Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

58,6

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

üzem / működés

1 x LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

