




RFID író/olvasófej CAN interfésszel és CANopen protokollal

DTMHF GBRWCOUS03



Felhasználási terület

Rádió jóváhagyás ehhez:	USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna; Brazília
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	9...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Védelmi osztály		III
Működési frekvencia	[MHz]	13,56
RFID szabvány		ISO 15693

Érzékelési tartomány

Egymással szemben lévő író/ olvasó fejek távolsága	[mm]	100
Egymás mellett lévő író/ olvasó fejek távolsága	[mm]	50
D-TAG-tól való távolság	[mm]	≤ 18

Interfész

Kommunikációs interfész	CAN
CAN	
Protokoll	CANopen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ismétlődő
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nem ismétlődő
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [év]	475	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	131,5
------	-----	-------



RFID író/olvasófej CAN interfésszel és CANopen protokollal

DTMHF GBRWCOUS03

Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1 / L = 70
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	ház: rozsdamentes acél; Védőburkolat: PPS; LED ablak: PEI

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	Preoperational Mode	1 x LED, zöld világít
	Operational Mode	1 x LED, zöld villogó
	hibák	1 x LED, piros villogó
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga világít

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1	nem használt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L