

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Felhasználási terület**

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 250 AC / < 300 DC

Max. összes áramerhelés [A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...90

Védettség

IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Rezgésállóság

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

Ütésállóság

EN 60068-2-27 Ea

50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
100 g 11 ms fél szinusz; 6 ütés minden irányban a három koordináta-tengely mentén / -40 °C / 85 °C

Folyamatos ütésállóság

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában / -20 °C / 50 °C

Gyors hőmérsékletváltozás

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s
50 ciklus

Só spray teszt

EN 60068-2-52 Kb

pontossági fok 5 (4 tesztciklus)

Mechanikai adatok

Méretek

[mm]

15 x 15 x 43

E10908



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0010H04

Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér