




- 1 LED sárga/piros
2 LED zöld



Felhasználási terület

Alkalmazás

szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése

Rádió jóváhagyás ehhez:

USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Szingapúr; Kína

Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan

A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

26,5...31,6 DC

Áramfelvétel [mA]

< 75

Védelmi osztály

III

Működési frekvencia [MHz]

0,125

Kimenetek

Elektromos kivitel

AS-i

Érzékelési tartomány

Elhaladási sebesség [m/s]

< 0,5

Olvasási távolság / olvasófejjel szemben

150

Olvasási távolság / olvasófejjel oldalról

150



RFID olvasó-írófej AS-Interface-szel

DTSLF MCROASUS01

Megjegyzés az olvasási távolsághoz/olvasófej	vonatkoztatva	:	
	Olvasó/írófej		DTA200
	Olvasófej		DTA201
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]			300
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]			300
Megjegyzés az írási távolsághoz/olvasófej	vonatkoztatva	:	
	Olvasó/írófej		DTA200
	Olvasófej		DTA201
D-TAG-tól való távolság [mm]	olvas	:	≤ 55
	statikus		

Interfész

Kommunikációs interfész	AS-i
-------------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	1999-03
Ütésállóság	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF [év]		456

AS-i jellemzők

AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	3
AS-i tanúsítvány	87202

Mechanikai adatok

Súly [g]	168,4
Ház	téglatest kialakítású
Aktív felület	5 választható pozíció
Méretek [mm]	40 x 40 x 54
Anyagok	PA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	Üzemi feszültség	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga
	AS-i adatkommunikáció hiba	1 x LED, piros

Megjegyzések

Megjegyzések	A másik ID tag-tól való távolságot lásd a megfelelő adatlapon (E803xx).
Csomagolási egység	1 db



RFID olvasó-írófej AS-Interface-szel

DTSLF MCROASUS01

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12, forgatható, reteszelhető, rögzíthető; kódolás: A



Csatlakozás

