


DTC600



RFID olvasó-írófej HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED működési állapot
2 LED-soros kijelző
3 Menetes csatlakozás: M4 max. behelyezési mélység: 15 mm



Felhasználási terület

Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése
Rádió jóváhagyás ehhez:	USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Tajvan; India; Kína; Izrael
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	9...32 DC
Áramfelvétel [mA]	< 150; (24 V)
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	13,56

Érzékelési tartomány

Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]	900
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága [mm]	1200
D-TAG-tól való távolság [mm]	E80384 ID Tag-re vonatkozik : < 190

Interfész

Kommunikációs interfész	CAN
Protokoll	CANopen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67


Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ütés
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / egyszeri ütés
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID olvasó-írófej HF

DTCHF HLRWCOUS03

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	458,5
Méret	[mm]	120 x 50 x 113
Anyagok	PBT; PC; rozsdamentes acél	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld/piros CANopen interfész
		1 x LED-soros kijelző, sárga tag kommunikáció
Megjegyzések		
Megjegyzések	A másik ID tag-től való távolságot lásd a megfelelő adatlapon (E803xx).	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
1	nem használt	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	