


Konfekcionálható dugalj

SDOGA030PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	20 x 20 x 46
-------	------	--------------

Anyag	PA
-------	----

Test kiöntő anyaga	PA
--------------------	----

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 11

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10981



Konfekcionálható dugalj

SDOGA030PLSFKPG

Csatlakozás

