




Konfekcionálható dugalj

SDOAH042PLSFKPG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: E11510
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	30 x 18 x 35
Anyagok		PBT; PA
Test kiöntő anyaga		PBT / PA
Hollandi anya anyaga		PA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOAH042PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT / PA; záró: PA



Csatlakozás

