


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
------------------	-----	----------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Védettség		IP 65
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	65,2
------	-----	------

Anyagok		PA
---------	--	----

Test kiöntő anyaga		PA
--------------------	--	----

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Konfekcionálható dugalj

SDOAT050--SFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 5...11 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x Ø 28 mm, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA



Csatlakozás

