


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Felhasználási terület**

Rádió jóváhagyás ehhez:

Ausztrália

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Áramfelvétel	[mA]	700
Működési frekvencia	[MHz]	916...927
Antenna csatlakozók		4; (TNC Reverse)
RFID szabvány		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Átviteli teljesítmény ERP	[mW]	2000
Impedancia	[Ω]	50

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4

Bemenetek

Digitális bemenetek száma

4

Kimenetek

Digitális kimenetek száma

4

Maximális áramerhelhetőség [mA]
kimenetenként

500

Érzékelési tartomány

RSSI határérték

szoftveren keresztül állítható

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek

Szoftver



RFID kiértékelőegység UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1	kapcsoló kimenet CMN
2	kapcsoló bemenet 3 / kapcsoló bemenet 0
3	kapcsoló bemenet CMN
4	0 V
5	U+
6	kapcsoló kimenet 3 / kapcsoló kimenet 1
7	kapcsoló kimenet 2 / kapcsoló kimenet 0
8	kapcsoló bemenet 2 / kapcsoló bemenet 1

Elektromos csatlakozás - áramellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.