




Konfekcionálható dugalj

SDOAH042ZDSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11510

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	36 x 20 x 31
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Konfekcionálható dugalj

SDOAH042ZDSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 7

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás

