
E10189

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGA030MSS0002E03



Felhasználási terület			
Különleges tulajdonságok		Energialáncban használható	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC	
Max. összes áramterhelés	[A]	4; (40° C)	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
UL minősítés		Ta	< 75 °C
		UL fájl száma	E191684
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	88,1	
Méretek	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5	
Anyagok		TPU	
Test kiöntő anyaga		TPU	
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett	
Energialáncban használható		igen	
Energialáncban használható		maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
		folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
		hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
		torziós igénybevétel	± 180 °/m

E10189

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGA030MSS0002E03


Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PVC, sárga, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



	Érszínek :
GN =	zöld
RD/BK =	piros/fekete
RD/WH =	piros/fehér