


**Felhasználási terület**

Alkalmazás

legfeljebb 4 ANT41x/ANT51x típusú író/olvasó fej

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

18...30 DC

Áramfelvétel

[mA]

< 3000

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális kimenetek száma: 4

Kimenetek

Digitális kimenetek száma

4

Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként

500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Interfész

Kommunikációs interfész

Ethernet

Ethernet - Internet of Things

Átviteli szabvány

10Base-T; 100Base-TX

Átviteli sebesség

10 MBit/s; 100 MBit/s

Protokoll

MQTT JSON

Használati típus

adatátvitel; paraméterezés

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...60

Tárolási hőmérséklet

[°C]

-20...85


Védettség

IP 67



RFID kiértékelőegység LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Rezgésállóság	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	395,9
Méretek	[mm]	115 x 46,2 x 85
Anyagok	Felsőrész: PA Grivory GV5H narancs; Felsőrész: TPE; alsórész: GD-ALSi12	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	tápellátás	1 x LED, zöld
		1 x LED, sárga
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, piros/zöld
	Ethernet	1 x LED, zöld
		1 x LED, sárga
	Bemenetek / kimenetek	1 x LED, zöld
		1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	zárósapka: M12, E73004	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - Ethernet		
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás		
Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A		
		



RFID kiértékelőegység LF/HF


DTELF/HFABRWITUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.