

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0002E03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Energialáncban használható

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (40° C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

UL minősítés	Ta	< 75 °C
	UL fájl száma	E191684

Mechanikai adatok

Súly	[g]	87,9
Méret	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Anyagok		TPU fekete
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

E10190



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0002E03

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PVC, sárga, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", derékszögű; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Érszínek :

zöld

piros/fekete

piros/fehér