




Felhasználási terület			
Alkalmazás		szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése	
Rádió jóváhagyás ehhez:		USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Kína; Szingapúr; Japán; Tajvan; Izrael; India	
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan		A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	19,2...28,8 DC	
Áramfelvétel	[mA]	< 50	
Védelmi osztály		III	
Működési frekvencia	[MHz]	13,56	
RFID szabvány		ISO 15693	
Érzékelési tartomány			
D-TAG-tól való távolság	[mm]	30mm-es érme tag-re vonatkoztatva; I-CODE SLI	: ≤ 40
Interfész			
Kommunikációs interfész		IO-Link	
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió		1.1	
SDCI-szabvány		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Device Identification	
SIO-mód		nem	
Szükséges master port típus		A	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	22	
Támogatott DeviceID-k		üzemmód	DeviceID
		default	967
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 67; IP 69K	



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF GNRWIOUS03

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ismétlődő
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nem ismétlődő
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektromos védelem	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mechanikai adatok

Súly [g]	106,25
Ház	hengeres
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	M18 x 1 / L = 70
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	ház: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Védőburkolat: PPS; csatlakozódugó betét: PEI

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek	Csavaranya: 2 x M18 x 1
--------------------	-------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

