




RFID olvasó-írófej HF

DTRHF KQRWIOUS03



- 1 LED
- 2 aktív felület



Felhasználási terület			
Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése		
Rádió jóváhagyás ehhez:	USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Malajzia; Brazília; Mexikó; Új-Zéland; Dél-Korea; Vietnám		
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.		
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC	
Áramfelvétel	[mA]	< 60	
Védelmi osztály		III	
Működési frekvencia	[MHz]	13,56	
RFID szabvány		ISO 15693	
Érzékelési tartomány			
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	170	
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	160	
D-TAG-tól való távolság	[mm]	fémre szerelt 30 mm-es érme tag-re és antennára vonatkoztatva, I-CODE SLI	≤ 32
Interfész			
Kommunikációs interfész	IO-Link		
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link verzió	1.1		
SDCI-szabvány	IEC 61131-9		
Profil	Smart Sensor: Device Identification		
SIO-mód	nem		
Szükséges master port típus	A		
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID	
	default	967	



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF KQRWIOUS03

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ismétlődő
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nem ismétlődő
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL minősítés	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL fájl száma	E205959
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	77,5
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	20 x 7 x 48
Anyagok		PBT; TPU; rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		



RFID olvasó-írófej HF

DTRHF KQRWIOUS03

Csatlakozás

