


DV1001



LED szalag RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68



Felhasználási terület		
Alkalmazás	gépállapot visszajelzés	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	21,6...26,4 DC
Névleges feszültség DC	[V]	24; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	400
Színhőmérséklet	[K]	4000
Fényáram	[lm]	piros: 101,2; zöld: 188,8; kék: 37; fehér: 285,2
Megjegyzés a fényáramhoz	[lm]	A fényáram jelzések egy méter led-szalagra vonatkoznak
Tip. élettikus	[h]	30000
Bemenetek		
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	24 V PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...45
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség	IP 68	
Szennyezési fok	2	
Tesztek / engedélyek		
Engedély	IEC 62471; IEC 62031	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	47,8
Méret	[mm]	265 x 14,2 x 4,5
Anyagok	TPU	

DV1001



LED szalag RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	gépállapot visszajelzés	LED, többszínű RGB
	szereelő lámpa	LED, fehér


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	+ piros
2	+ zöld
3	GND
4	+ fehér
5	+ kék

Diagrammok és grafikonok

