




Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



| Felhasználási terület    |      |                                                     |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok |      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
| Szilikonmentes           |      | igen                                                |
| Elektromos adatok        |      |                                                     |
| Üzemi feszültség         | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                 |
| Max. összes áramerhelés  | [A]  | 3                                                   |
| Környezeti körülmények   |      |                                                     |
| Környezeti hőmérséklet   | [°C] | -25...85                                            |
| Védettség                |      | IP 68                                               |
| Mechanikai adatok        |      |                                                     |
| Anyagok                  |      | PUR                                                 |
| Test kiöntő anyaga       |      | PUR                                                 |
| Hollandi anya anyaga     |      | sárgaréz, nikkelezett                               |
| Megjegyzések             |      |                                                     |
| Csomagolási egység       |      | 1 db                                                |



## Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

### Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

