
DV2131

1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button



Felhasználási terület		
Alkalmazás		gépállapot visszajelzés
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint ; "2-es osztályú tápegység" cURus szerint)
Névleges feszültség DC	[V]	24
Áramfelvétel	[mA]	< 90
Bekapcsolási áramcsúcs	[mA]	400
Csúcsáram bekapcsolási időtartama	[ms]	50
Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
SDCI-szabvány		IEC 61131-9
SIO-mód		igen
Szükséges master port típus		A
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	2,3
Támogatott DeviceID-k		**üzemmód** / **DeviceID**
		default / 1176
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...75
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000

DV2131


1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Védettség		IP 65
Szennyezési fok		2
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	169,5
Méretek	[mm]	Ø 56 / L = 72,5
Anyagok		ház: PC
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		LED szegmens, piros / zöld / sárga / kék / lila / kékeszöld / fehér
Kezelőszervek	kapacitív nyomógomb	
Hangjelzéssel		sziréna
Max. hangnyomás	[dB]	90
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		rögzítőtalp, E89060
		fali rögzítő, E89061
		szerelőadapter, E89063
		tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064
		Rögzítőcső, E89065
		Rögzítőcső, E89066
		Rögzítőcső, E89067
		rögzítőtalp, E89080
Megjegyzések		
Megjegyzések		További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: M12; kódolás: A



IO-Link	
1	UB+
2	nem használt
3	UB-
4	IO-Link
5	nem használt

standard üzemmód	
1	IN1 piros
2	IN2 zöld
3	GND
4	beállítható (sziréna / Kapacitív érintésérzékelő)
5	IN3 kék


DV2131

1 szegmenses jelzőlámpa


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Diagrammok és grafikonok

Falra szerelés



alap rögzítés




DV2131

1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

fényintenzitás eloszlási görbe




fényintenzitás eloszlási görbe: piros

1000 lm

működési hatékonyság = 20%

fényintenzitás eloszlási görbe



fényintenzitás eloszlási görbe: zöld

1000 lm


működési hatékonyság = 22%

DV2131

1 szegmenses jelzőlámpa

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

fényintenzitás eloszlási görbe



fényintenzitás eloszlási görbe: kék

1000 lm

működési hatékonyság = 20%