



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032VAS0010E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

10...30 DC

Védelmi osztály

III

## Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...85

Védettség

IP 68

## Mechanikai adatok

Súly [g]

312

Méretek [mm]

18 x 10 x 28

Anyagok

PVC

Test kiöntő anyaga

PVC

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

## Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032VAS0010E03

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



### Csatlakozás



Érszínek :  
 BK = fekete  
 BN = barna  
 BU = kék